


наклейка  
металстикер  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
22,5x16,5 см



шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,8 см

шелкография  
20,5x16,5 см

наклейка  
металстикер  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
22,5x9,5 см



шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,5 см

шелкография  
20,5x9,5 см


наклейка  
металстикер  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
22,5x9,5 см



шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,5 см

шелкография  
20,5x9,5 см

наклейка  
металстикер  
шелкография  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
16,5x8,5 см




шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x8,5 см

наклейка  
металстикер  
шелкография  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
20x15 см

шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,5 см


шелкография  
19x9,5 см

наклейка  
металстикер  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
16x9,5 см



наклейка  
металстикер  
шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
16x9,5 см

шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,5 см



шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,5 см

наклейка  
металстикер

шильд металлич. с гравировкой  
шильд Spectrum с гравировкой  
20x9,5 см

шелкография  
19x9,5 см

шильд латунный  
с гравировкой  
(в любом месте  
в пределах поля  
для шильда металлич.  
с гравировкой)  
9,8x9,5 см

**Внимание!**  
Для шелкографии по цветным и темным поверхностям рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета во избежание проявления оттенка основы.